


# E10110



適配器插頭

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

停產產品 - 存檔登錄



1 O形環

## 應用

特殊的性能

鍍金接點

## 電氣數據

工作電壓

[V]

< 600 AC/DC

## 工作條件

環境溫度

[°C]

-20...100

外殼防護等級

IP 68

## 機械技術數據

重量

[g]

45.5

安裝螺紋

1/2" NPT

材質

鋁 已鋁陽極氧化處理

成型體材料

鋁, 已鋁陽極氧化處理

## 注釋

包裝單位

1 件數

# E10110



## 適配器插頭

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

### 電氣連接


, PVC; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 7/8", 直型; 編碼: A; 成型體: 鋁, 已鋁陽極氧化處理; 觸頭 接點: 鍍金的



### 連接



芯線顏色：  
BK = 黑色  
GN = 綠色  
RD = 紅色  
WH = 白色