


E10136



可接線插孔

SDOGH042PLSFKPG



| 電氣數據 | | |
|---------|------|--------------|
| 工作電壓 | [V] | 10...30 DC |
| 輸出 | | |
| 電氣設計 | | PNP |
| 工作條件 | | |
| 環境溫度 | [°C] | -40...85 |
| 外殼防護等級 | | IP 67 |
| 機械技術數據 | | |
| 重量 | [g] | 14 |
| 尺寸 | [mm] | 18 x 18 x 46 |
| 材質 | | PA |
| 成型體材料 | | PA |
| 滾花螺母的材料 | | PA |
| 顯示器/操作件 | | |
| 顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
| | 操作 | 1 x LED, 綠色 |
| 注釋 | | |
| 包裝單位 | | 1 件數 |

E10136



可接線插孔

SDOGH042PLSFKPG

電氣連接

螺絲接線端子: ...0.75 mm²; 電纜護套: Ø 4...6 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: PA



連接

