

E10141




帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0002A03

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC004

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
------	------	----------

外殼防護等級		IP 67
--------	--	-------

機械技術數據

尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
----	------	--------------

材質		TPU
----	--	-----

成型體材料		TPU
-------	--	-----

滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
---------	--	--------

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E10141



帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0002A03

電氣連接


電纜: 2 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接



BN =
BK =
BU =

芯線顏色:
棕色
黑色
藍色