


# E10171



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0005B03

停產產品 - 存檔登錄



## 電氣數據

工作電壓 [V] < 250 AC / < 300 DC

## 工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

## 機械技術數據

尺寸 [mm] 15 x 15 x 43

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅, 鍍鎳的

## 注釋

包裝單位 1 件數

## 電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm)

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的




# E10171

帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0005B03



## 連接



芯線顏色：

BN = 棕色  
BK = 黑色  
BU = 藍色