


E10178

帶插座連接電纜

ADOAH042MSS0005E03



停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	10...30 DC
------	-----	------------

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

機械技術數據

尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
----	------	--------------

材質	TPU 透明的
----	---------

成型體材料	TPU, 透明的
-------	----------

滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的
---------	---------

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10178



帶插座連接電纜


ADOAH042MSS0005E03

電氣連接


電纜：5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A；成型體：TPU, 透明的；鎖定：黃銅, 鍍鎳的；旋緊扭矩：0.5 Nm



連接



芯線顏色：
BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 藍色