

E10187




可接線插孔

SDOAH040ZDSFKPG

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E11509

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC/DC
------	-----	-------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	PA
成型體材料	PA
滾花螺母的材料	模壓鑄鋅，鍍鎳的

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm²; 電纜插接式接頭: PG 7

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的



E10187

可接線插孔
SDOAH040ZDSFKPG



連接

