

E10188




帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0002A02

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC164

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [V] < 250 AC / < 300 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 27 x 15 x 39

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

E10188



帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0002A02

電氣連接


電纜： 2 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 2 x 0.34 mm² (180 x Ø 0.05 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 角型; 編碼： A; 成型體： TPU; 鎖定： 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩： 0.5 Nm



連接



BK = 芯線顏色：
WH = 黑色
白色