

E10216

帶插座連接電纜


ADOGH040MSS0002A02



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC161

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E10216



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0002A02

電氣連接


電纜: 2 m, PUR / PVC, 黑色, Ø 5 mm; 2 x 0.34 mm² (180 x Ø 0.05 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接



BK = 芯線顏色 : 黑色
WH = 白色