


E10219



帶插座連接電纜

ADOAG032--S0005A03

停產產品 - 存檔登錄



應用		
特殊的性能	無滷素	
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
輸出		
電氣設計	PNP	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級	IP 65	
機械技術數據		
重量	[g]	146.6
材質	TPU 透明的	
成型體材料	TPU, 透明的	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位	1 件數	

E10219



帶插座連接電纜


ADOAG032--S0005A03

電氣連接


電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 透明的; 鎖定: 制動連接



連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色