


E10262



帶插座連接電纜

ADOAA030MSS0010B03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 橘黃色, Ø 5.2 mm; 3 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 1/2", 角型; 編碼: C; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅，鍍鎳的




E10262



帶插座連接電纜

ADOAA030MSS0010B03

連接



GN = 芯線顏色：
RD/BK = 綠色
RD/WH = 紅色/黑色
紅色/白色