
E10279

中央分配器

ZDO4H055MSS0010H07

停產產品 - 存檔登録



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
防護等級		II
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	12
工作條件		
環境溫度	[°C]	-15...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	18 x 54 x 82
材質		TPU
成型體材料		TPU
中央分配器的端口數量		4
連接器型號		M12

E10279

中央分配器

ZDO4H055MSS0010H07

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	4 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋


包裝單位	1 件數

電氣連接


電纜: 10 m, PUR, 無鹵素, 黑色, Ø 8.4 mm; 4 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm²

電氣連接 - 插槽

連接器: 4 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接



芯線顏色：

BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GN/YE =	綠色/黃色
GY =	灰色
WH =	白色
YE =	黃色