

E10303



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0005A04

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接
電纜: 5 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm²

電氣連接 - 插座
連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的




E10303



帶插座連接電纜
ADOGH040MSS0005A04

連接



BN =	芯線顏色：	棕色
BK =		黑色
BU =		藍色
WH =		白色