E10304


帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0002A04

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVC004

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E10304

帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0002A04

電氣連接


電纜: 2 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接



芯線顏色 :

BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 藍色
WH = 白色