
E10318

帶插座連接電纜

ADOAH042VAS0005E03

停產產品 - 存檔登録



電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		TPU 透明的
成型體材料		TPU, 透明的
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接

電纜: 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 透明的; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 旋緊扭矩: 0.5 Nm




E10318

帶插座連接電纜

ADOAH042VAS0005E03

連接



芯線顏色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色