


E10334



帶插座連接電纜

ADOAH040VAS0010E02

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 10 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 2 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)




E10334



帶插座連接電纜
ADOAH040VAS0010E02

連接



BK = 芯線顏色：
WH = 黑色
 白色