

E10355




帶插座連接電纜

ADOAH040MSN0002A04

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：ENC04A

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

應用

Ex zone 1

電氣數據

工作電壓

[V]

< 15 DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

安全分類

內部電容最大值

[nF]

0.196

內部電感最大值

[μH]

4

機械技術數據

尺寸

[mm]

27 x 15 x 39

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

注釋

注釋

如果在防暴區域ATEX內使用插座，請注意對接線特別的要求。

使用者必須嚴格遵守有關安裝規定的要求。

包裝單位

1 件數

E10355



帶插座連接電纜

ADOAH040MSN0002A04

電氣連接


電纜：2 m, PUR / PVC, 藍色, Ø 5 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩：0.5 Nm



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色