


E10358



帶插座連接電纜

ADOGH040MSN0005A04

停產產品 - 存檔登錄



應用		
應用		Ex zone 1
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 15 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
安全分類		
內部電容最大值	[nF]	0.49
內部電感最大值	[µH]	10
機械技術數據		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU 藍色
成型體材料		TPU, 藍色
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
注釋		
注釋	如果在防暴區域ATEX內使用插座，請注意對接線特別的要求。	
	使用者必須嚴格遵守有關安裝規定的要求。	
包裝單位		1 件數

E10358



帶插座連接電纜

ADOGH040MSN0005A04

電氣連接


電纜：5 m, PUR / PVC, 藍色, Ø 5 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：TPU, 藍色；鎖定：黃銅, 鍍鎳的；旋緊扭矩：0.5 Nm



連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色