

# E10395




連接電纜

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVC036

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



## 電氣數據

工作電壓 [M] 10...30 DC

## 輸出

電氣設計 PNP

## 工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

## 機械技術數據

材質 PUR

成型體材料 PUR

滾花螺母的材料 黃銅, 鍍鎳的

## 顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

## 注釋

包裝單位 1 件數

## 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



# E10395




## 連接電纜

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

### 電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm)

### 連接



芯線顏色：  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色  
GN = 綠色  
WH = 白色  
YE = 黃色

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

