

E11415




連接電纜

VDOAH032MSS0005H03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC054

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[M]	10...30 DC
當前負載總數最大值	[A]	3
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

E11415



連接電纜

VDOAH032MSS0005H03STGH030MSS

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

