


E11422



閥門插頭的連接電纜

VVDAB031MSS00,6H03STGH030MSS



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無鹵素；鍍金接點	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 24 AC/DC
過壓保護		是； (VDR)
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	73.7
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	螺栓	
	標籤	

E11422



閥門插頭的連接電纜

VVDAB031MSS00,6H03STGH030MSS


注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號B DIN, 角型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 黃銅鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

