


E11434



閥門插頭的連接電纜

VVSAB031MSS0002H03STGH030MSS



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 24 AC/DC
過壓保護		是；(VDR)
當前負載總數最大值	[A]	3

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	135.3
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	螺栓
	標籤

E11434



閥門插頭的連接電纜

VVSAB031MSS0002H03STGH030MSS


注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號B工業標準, 角型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 黃銅鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

