


# E11443



連接電纜

VDOGF040MSS0001H04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



## 應用

特殊的性能	無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點
無矽樹脂	是

## 電氣數據

工作電壓	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3

## 工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68

## 機械技術數據

材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的

## 注釋

包裝單位	1 件數
------	------

## 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

# E11443



## 連接電纜


VDOGF040MSS0001H04STGH040MSS



### 電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.4 mm; 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm)

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm

