

# E11451




連接電纜

VDOGH040MSS00,3H04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC013

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



| 應用        |      |                     |
|-----------|------|---------------------|
| 特殊的性能     |      | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點       |
| 無矽樹脂      |      | 是                   |
| 電氣數據      |      |                     |
| 工作電壓      | [M]  | < 250 AC / < 300 DC |
| 當前負載總數最大值 | [A]  | 3                   |
| 工作條件      |      |                     |
| 環境溫度      | [°C] | -25...85            |
| 外殼防護等級    |      | IP 68               |
| 機械技術數據    |      |                     |
| 材質        |      | PUR                 |
| 成型體材料     |      | PUR                 |
| 滾花螺母的材料   |      | 黃銅，鍍鎳的              |
| 注釋        |      |                     |
| 包裝單位      |      | 1 件數                |

# E11451



## 連接電纜

VDOGH040MSS00,3H04STGH040MSS

### 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



### 電氣連接

電纜: 0.3 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

