


E11452



連接電纜

VDOGH040MSS00,6H04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11452



連接電纜

VDOGH040MSS00,6H04STGH040MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR, 黑色, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

