

# E11493

帶插座連接電纜

ADOAF032MSS0005H03



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC148

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



| 應用        |      |               |
|-----------|------|---------------|
| 特殊的性能     |      | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點 |
| 無矽樹脂      |      | 是             |
| 電氣數據      |      |               |
| 工作電壓      | [M]  | 10...30 DC    |
| 防護等級      |      | III           |
| 當前負載總數最大值 | [A]  | 3             |
| 輸出        |      |               |
| 電氣設計      |      | PNP           |
| 工作條件      |      |               |
| 環境溫度      | [°C] | -25...85      |
| 外殼防護等級    |      | IP 68         |
| 機械技術數據    |      |               |
| 尺寸        | [mm] | 17 x 10 x 26  |
| 材質        |      | PUR           |
| 成型體材料     |      | PUR           |
| 滾花螺母的材料   |      | 黃銅，鍍鎳的        |

# E11493



帶插座連接電纜

ADOAF032MSS0005H03


| 顯示器/操作件 |      |             |
|---------|------|-------------|
| 顯示      | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
|         | 操作   | 1 x LED, 綠色 |

| 注釋   |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |


| 電氣連接                                                           |
|----------------------------------------------------------------|
| 電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.1 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm  
連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



## 連接



芯線顏色：  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色