

# E11495

帶插座連接電纜



ADOGF030VAS0005E03



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVT123

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



## 應用

特殊的性能

無矽樹脂；鍍金接點

無矽樹脂

是

## 電氣數據

工作電壓

[V]

< 60 AC / < 75 DC

防護等級

III

當前負載總數最大值

[A]

3

## 工作條件

環境溫度

[°C]

-25...85

外殼防護等級

IP 68

## 機械技術數據

尺寸

[mm]

10 x 10 x 31

材質

PVC

成型體材料

PVC

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4404 / 316L)

## 注釋

包裝單位

1 件數

# E11495



## 帶插座連接電纜

ADOGF030VAS0005E03


### 電氣連接

電纜：5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x 0.1 mm )


### 電氣連接 - 插座

連接器：1 x M8, 直型；編碼：A; 成型體：PVC; 鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...0.7 Nm

連接器：1 x M8, 直型；編碼：A; 成型體：PVC; 鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...0.7 Nm



### 連接



芯線顏色：  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色