

E11498

帶插座連接電纜

ADOAF030VAS0005E03



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVT127

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	180
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
注釋		
包裝單位		1 件數

E11498



帶插座連接電纜

ADOAF030VAS0005E03

電氣連接


電纜：5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M8, 角型；編碼：A; 成型體：PVC; 鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...0.7 Nm



連接



BK = 芯線顏色：
BN = 黑色
BU = 棕色
BK = 藍色