



E11500

帶插座連接電纜

ADOAF030VAS0025E03



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無矽樹脂；鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 60 AC / < 75 DC

防護等級

III

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...85

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

材質

PVC

成型體材料

PVC

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位

1 件數

E11500



帶插座連接電纜

ADOAF030VAS0025E03

電氣連接


電纜: 25 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



連接



BK = 芯線顏色 : 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色