


E11542

帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0005C04



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 50 AC / < 60 DC

防護等級

III

當前負載總數最大值

[A]

4

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

重量

[g]

212.4

尺寸

[mm]

15 x 26.3 x 38

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位

1 件數

E11542



帶插座連接電纜


ADOAH040MSS0005C04

電氣連接


電纜: 5 m, PUR, 無鹵素, 黑色, Ø 5 mm, 屏蔽; 4 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm; 屏蔽連接電纜: 不連接螢幕



連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色