


E11550



可接線插頭

SSTGF030MSSFPKG



應用	
特殊的性能	鍍金接點
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 50 AC / < 75 DC
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	4
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...90
外殼防護等級	IP 68
機械技術數據	
重量 [g]	14.8
材質	PA
成型體材料	PA
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的
注釋	
包裝單位	1 件數

E11550



可接線插頭


SSTGF030MSSFPKG

電氣連接

絕緣替代技術: 0.14...0.38 mm²; 芯線絕緣: PVC / TPE; (Ø 1.0...1.6 mm); 電纜護套: Ø 3...5 mm

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

