


E11566



T型分配器

T SPLITTER M12/2XUS



應用

設計

應用於壓力感測器 PNI

電氣數據

工作電壓

[M]

< 30 AC / < 36 DC

每個模塊/插槽最大電流負載

[A]

3

當前負載總數最大值

[A]

3

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

重量

[g]

38.2

材質

PUR

注釋

注釋

定位 連接器A/B水平的(應用於垂直的感測器)

包裝單位

1 件數

E11566



T型分配器

T SPLITTER M12/2XUS

電氣連接

連接

