


E11569



Y形分配器

Safety splitter box



應用

設計

應用於安全感測器連接的T形件

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

重量	[g]	31.4
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E11569




Y形分配器

Safety splitter box

電氣連接

連接



電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12; 成型體：PUR; 鎖定：黃銅，鍍鎳的

連接器：1 x M12; 成型體：PUR; 鎖定：黃銅，鍍鎳的

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12; 成型體：PUR; 鎖定：黃銅，鍍鎳的