

E11585




帶插頭連接電纜

ASTGH040VAS0002E04

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVT073

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能	無矽樹脂; 鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...100
外殼防護等級		IP 68; IP 69K

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 41.5
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E11585



帶插頭連接電纜

ASTGH040VAS0002E04

電氣連接

電纜: 2 m, PVC, 橘黃色, \varnothing 5.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x \varnothing 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯線顏色:

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色