



E11624



可接線插頭

SSTGH040MSSFKPG



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC/DC
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...100
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	25.5
尺寸	[mm]	20 x 20 x 52
材質		PA
成型體材料		PA
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11624



可接線插頭

SSTGH040MSSFKPG

電氣連接

螺絲接線端子: ...0.75 mm²; 電纜護套: Ø 6...8 mm

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

