


# E11652



閥門插頭的連接電纜

AVDAB031PLS0005H03



應用		
特殊的性能		無矽樹脂; 無滷素
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[M]	< 24 AC/DC
過壓保護		是; (VDR)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	255.8
尺寸	[mm]	28.5 x 24 x 49
材質		PP; FKM
成型體材料		PP / FPM
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
注釋		
包裝單位		1 件數

# E11652



## 閥門插頭的連接電纜

AVDAB031PLS0005H03

### 電氣連接


電纜: 5 m, PUR, 無滷素, Ø 6.6 mm; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup> / AWG 20

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號B DIN, 角型; 成型體: PP / FPM; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



### 連接



芯線顏色:  
BN = 棕色  
BU = 藍色  
GN/YE = 綠色/黃色