


E11655



閥門插頭的連接電纜

AVSAC031PLS0005H03

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無矽樹脂; 無滷素
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓 [V]	< 24 AC/DC
過壓保護	是; (VDR)

工作條件

環境溫度 [°C]	-20...80
外殼防護等級	IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm]	21.5 x 18 x 32
材質	PP; FKM
成型體材料	PP / FPM
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E11655



閥門插頭的連接電纜

AVSAC031PLS0005H03

電氣連接


電纜: 5 m, PUR, 無滷素, \varnothing 6.6 mm; 3 x 0.5 mm² / AWG 20

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號C工業標準, 角型; 成型體: PP / FPM; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接



芯線顏色:
BN = 棕色
BU = 藍色
GN/YE = 綠色/黃色