

E11664




Y連接電纜

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC503

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



3-1 輸入電纜 灰色
3-2 octavis電纜 黑色

應用

特殊的性能	無滴素
-------	-----

電氣數據

工作電壓	[M]	10...30 DC
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

重量	[g]	65
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
中央分配器的端口數量		2

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E11664



Y連接電纜


YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

電氣連接

電纜: 0.25 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


電氣連接 - 插座

連接器: 2 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接

