


E11686



散裝電纜

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK



應用		
特殊的性能	無滷素；牽引鏈適用性	
工作條件		
環境溫度 [°C]	-40...90	
機械技術數據		
重量 [g]	3127	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜：100 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm ² , PP		