


E11693



帶插座連接電纜

ADOAH040MSN0002A04

停產產品 - 存檔登錄



應用	
應用	Ex zone 1
電氣數據	
工作電壓	[M] < 15 DC
工作條件	
環境溫度	[°C] -25...90
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
尺寸	[mm] 27 x 15 x 39
材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的
注釋	
注釋	如果在防暴區域ATEX內使用插座，請注意對接線特別的要求。 使用者必須嚴格遵守有關安裝規定的要求。
包裝單位	1 件數

E11693



帶插座連接電纜


ADOAH040MSN0002A04

電氣連接


電纜: 2 m, PUR / PVC, 藍色, Ø 5 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接



BN = 芯線顏色 : 棕色
GY = 灰色
WH = 白色