


E11715



連接電纜

VDOGH040MSS0,15H04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無矽樹脂；鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 250 AC / < 300 DC

當前負載總數最大值

[A]

3

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...85

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

材質

PUR

成型體材料

PUR

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位

1 件數

E11715



連接電纜

VDOGH040MSS0,15H04STGH040MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



電氣連接

電纜: 0.15 m, PUR, 黑色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

