

E11726

中央分配器


ZDO4H050MSS0005H11



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EBC014

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 60 AC / < 75 DC

防護等級

II

每個模塊/插槽最大電流負載

[A]

4

當前負載總數最大值

[A]

12

工作條件

環境溫度

[°C]

-15...80

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

材質

TPU

E11726



中央分配器

ZDO4H050MSS0005H11

成型體材料	TPU
中央分配器的端口數量	4
連接器型號	M12

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 9.3 mm; 8 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插槽

連接器: 4 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接

<u>BN</u>	1 (1...4)
<u>BU</u>	3 (1...4)
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)

	芯線顏色:
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色