


E11738

帶插座連接電纜

ADOGK120MSS0015H12



應用		
特殊的性能		無滷素
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 63 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	2027
尺寸	[mm]	26 x 26 x 85
材質		PUR 黑色
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
旋緊扭矩	[Nm]	2
注釋		
包裝單位		1 件數

E11738



帶插座連接電纜


ADOGK120MSS0015H12

電氣連接


電纜：15 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 9.3 mm; 8 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M23, 直型; 成型體：PUR; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的



連接



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色