E11742

帶插座連接電纜

ADOGK190MSS0005H19



應用		
特殊的性能		無滷素
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 63 AC/DC
當前負載總數最大值	[A]	8
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	1141
尺寸	[mm]	26 x 26 x 85
材質		PUR 黑色
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
旋緊扭矩	[Nm]	2
注釋		
包裝單位		1 件數

E11742

帶插座連接電纜

ADOGK190MSS0005H19

電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 11.6 mm; 16 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M23, 直型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



E11742

帶插座連接電纜

ADOGK190MSS0005H19

連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色