

E11744

帶插座連接電纜

ADOGK190MSS0015H19



應用

特殊的性能

無滷素

電氣數據

工作電壓

[V]

< 63 AC/DC

當前負載總數最大值

[A]

8

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...80

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

重量

[g]

3140.5

尺寸

[mm]

26 x 26 x 85

材質

PUR 黑色

成型體材料

PUR

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

旋緊扭矩

[Nm]

2

注釋

包裝單位

1 件數

E11744



帶插座連接電纜


ADOGK190MSS0015H19

電氣連接

電纜: 15 m, PUR, 無滷素, 黑色, $\varnothing$ 11.6 mm; 16 x 0.5 mm² (63 x $\varnothing$ 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x $\varnothing$ 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M23, 直型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



E11744



帶插座連接電纜

ADOGK190MSS0015H19

連接

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色