E11775

中央分配器

ProcessLine SB V4A 10m



電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
防護等級		III
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	6
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-5...70

E11775

中央分配器

ProcessLine SB V4A 10m

外殼防護等級		IP 69K;（為了確保防護等級，未使用的插座必須用提供的保護蓋覆蓋保護 。; 旋緊扭矩: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
認證/測試		
MTTF	[年]	2487
機械技術數據		
重量	[g]	2785.5
尺寸	[mm]	Ø 137.3 / L = 72
材質		螺紋套: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O形環: EPDM; 保護蓋: PP
成型體材料		不鏽鋼
中央分配器的端口數量		8
連接器型號		M12
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	16 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍		保護蓋: M12
注釋		
注釋		根據PELV規定的外部電源
包裝單位		1 件數

電氣連接

電纜: 10 m, PUR / PVC, 黑色, Ø 11 mm; 3 x 0.75 mm² + 16 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插槽

連接器: 8 x M12; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼



E11775

中央分配器

ProcessLine SB V4A 10m

連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色

E11775

中央分配器

ProcessLine SB V4A 10m