


E11847

中央分配器

ProcessLine SB V4A 25m



電氣數據

工作電壓	[M]	10...36 DC
防護等級		III
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	6

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-5...70
------	------	---------

E11847



中央分配器

ProcessLine SB V4A 25m

外殼防護等級	IP 69K; (為了確保防護等級，未使用的插座必須用提供的保護蓋覆蓋保護。; 旋緊扭矩: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
--------	--

認證/測試

MTTF	[年]	2487
------	-----	------

機械技術數據

重量	[g]	5376
尺寸	[mm]	Ø 137.3 / L = 72
材質	螺紋套: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O形環: EPDM; 保護蓋: PP	
成型體材料	不鏽鋼	
中央分配器的端口數量	8	
連接器型號	M12	

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	16 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

附件

供貨範圍	保護蓋: M12
------	----------

注釋


注釋	根據PELV規定的外部電源
包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜: 25 m, PUR / PVC, 黑色, Ø 11 mm; 3 x 0.75 mm² + 16 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插槽

連接器: 8 x M12; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼




E11847



中央分配器

ProcessLine SB V4A 25m

連接



BK =
BN =
BU =
GN =
GY =
PK =
RD =
VT =
WH =
YE =

芯線顏色：
黑色
棕色
藍色
綠色
灰色
粉紅色
紅色
紫色
白色
黃色

E11847

中央分配器

ProcessLine SB V4A 25m

