


E11863



可接線插孔

SDOAH042VASFKPG



應用		
特殊的性能		無矽樹脂; 鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	26.4
尺寸	[mm]	38 x 20 x 36
材質		PBT; PA 透明的
成型體材料		PBT / PA, 透明的
滾花螺母的材料		不鏽鋼
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

E11863



可接線插孔

SDOAH042VASFKPG

電氣連接

螺絲接線端子: ...0.75 mm²; 電纜護套: Ø 4...6 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PBT / PA, 透明的; 鎖定: 不鏽鋼; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



連接

