
# E11943

帶插座連接電纜

**ADOGH040MSS0025H04**

停產產品 - 存檔登録




| | | |
|---|---|---|
| **應用** | | |
| 特殊的性能 | | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點 |
| 無矽樹脂 | | 是 |
| **電氣數據** | | |
| 工作電壓 | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| 當前負載總數最大值 | [A] | 4 |
| **工作條件** | | |
| 環境溫度 | [°C] | -40...90 |
| 外殼防護等級 | | IP 67; IP 68; IP 69K |
| **認證/測試** | | |
| 抗振强度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C |
| | | 50個掃描周期/頻率；每3個軸每分鐘一個八度 |
| 抗衝擊 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11ms半正弦；3個坐標軸中每個方向6個衝擊 / -40 °C / 85 °C |
| 持續抗衝擊性 | EN 60068-2-29 Eb | 40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個衝擊 / -20 °C / 50 °C |
| 快速溫度變化 | EN 60068-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50個周期 |
| 噴鹽試驗 | EN 60068-2-52 Kb | 嚴格等級5 (4個檢測周期) |
| **機械技術數據** | | |
| 尺寸 | [mm] | 15 x 15 x 43 |
| 材質 | | TPU |
| 成型體材料 | | TPU |

# E11943

帶插座連接電纜

**ADOGH040MSS0025H04**

| | |
|---|---|
| 滾花螺母的材料 | 黃銅，鍍鎳的 |

## 注釋

| | |
|---|---|
| 包裝單位 | 1 件數 |

## 電氣連接


電纜：25 m, PUR, 無滷素，黑色，Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm )

## 電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.5 Nm




## 連接




芯線顏色：

| | |
|---|---|
| BK = | 黑色 |
| BN = | 棕色 |
| BU = | 藍色 |
| WH = | 白色 |