

E11019

中央分配器


ZDO6H05DMSS0005H15



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EBC020

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能

無矽樹脂; 無鹵素; 鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

防護等級

II

每個模塊/插槽最大電流負載

[A]

4

當前負載總數最大值

[A]

12

輸出

電氣設計

PNP

工作條件

環境溫度

[°C]

-15...80

外殼防護等級

IP 67

E11019



中央分配器

ZDO6H05DMSS0005H15

機械技術數據

材質	TPU
成型體材料	TPU
中央分配器的端口數量	6
連接器型號	M12

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	12 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, \varnothing 10.4 mm; 12 x 0.5 mm² (63 x \varnothing 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x \varnothing 0.1 mm)

電氣連接 - 插槽

連接器: 6 x M12; 成型體: TPU; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm




E11019



中央分配器

ZDO6H05DMSS0005H15

連接



芯線顏色：

BN =

棕色

宜福門電子有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878,

BU =

藍色

info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — E11019-00 — 20.09.2010 — 頁

GN =

綠色

E11019

中央分配器

ZDO6H05DMSS0005H15

