


E11020

中央分配器
ZDO6H05DMSS0010H15



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
防護等級		II
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	12

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-15...80
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	TPU
----	-----

E11020



中央分配器

ZDO6H05DMSS0010H15

成型體材料	TPU
中央分配器的端口數量	6
連接器型號	M12


顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	12 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接	
電纜: 10 m, PUR, 無滷素; 12 x 0.5 mm ² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm ² (127 x Ø 0.1 mm)	

電氣連接 - 插槽	
-----------	--

連接器: 6 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



E11020

中央分配器

ZDO6H05DMSS0010H15



連接



芯線顏色：

BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色